

**FICHA TÉCNICA CUBREZAPATO ANTIESTÁTICO SUELA TIPO HYPALON SENCILLO**

**FECHA  
NO. PARTE  
FOLIO**

01-Enero-2018  
98020CZBL01  
1102.01


**ARTÍCULO  
MODELO**

Cubrezapato Antiestático  
Suela Tipo Hypalon Sencillo



**VISTA INTERNA**

**VISTA EXTERNA**



Unidad: cm

Tolerancia: ±1 cm

PARTE	XCH	CH	M	G	XG	2XG
A	24.89	26.92	28.95	30.98	33.27	35.81
B	10.92	11.43	11.93	12.44	13.97	14.98
C	8.38	8.38	9.39	9.39	9.90	9.90
D	17.78	19.81	20.82	21.84	22.32	22.35

**DESCRIPCIÓN**

- Ajuste con broche.
- Suela tipo Hypalon.
- Corte ESD 98% Poliéster, 2% Fibra de carbón. (Disponible en Tafeta)
- Fabricado para uso en cuarto limpio.
- Nuestro producto cumple o excede la Norma ANSI-ESD S20.20-2014 sección ANSI-ESD STM2.1-2013(Garments).

**INSTRUCCIONES DE LAVADO**

- Lavar con agua desionizada fría o tibia.
- Utilizar detergente neutro preferentemente líquido.
- No utilizar detergentes para lavandería que contengan suavizantes o blanqueadores.
- Se recomienda secar colgado.
- Si se utiliza secadora programar la temperatura más baja, la prenda secará rápidamente.
- Para asegurar un tiempo de vida más prolongado de la prenda, evite exponer la misma a altas temperaturas durante el proceso de secado.