

**FICHA TÉCNICA ZAPATÓN ANTIESTÁTICO SUELA TIPO HYPALON CON CIERRE**

**FECHA**  
**NO. PARTE**  
**FOLIO**

01-Enero-2018  
98020BOTRHY00  
1104.01


**ARTÍCULO**  
**MODELO**

Zapatón Antiestático Suela  
Tipo Hypalon Con Cierre



**VISTA EXTERNA**

**VISTA INTERNA**



Unidad: cm

Tolerancia: ±1 cm

PARTE	XCH	CH	M	G	XG	2XG
A	24.75	27	28.75	31	33.50	36.25
B	10.50	11	12	12.50	13.75	14.75
C	45	45	45	45	45	45
D	24	24	24.50	27.50	30	33
E	3	3	3	3	3	3

**DESCRIPCIÓN**

- Ajuste con cintas, broches y cierre lateral.
- Refuerzo de Ioneta ESD.
- Suela tipo Hypalon.
- Corte ESD 98% Poliéster, 2% Fibra de carbón. (Disponible en Tafeta)
- Fabricado para uso en cuarto limpio.
- Nuestro producto cumple o excede la Norma ANSI-ESD S20.20-2014 sección ANSI-ESD STM2.1-2013(Garments).

**INSTRUCCIONES DE LAVADO**

- Lavar con agua desionizada fría o tibia.
- Utilizar detergente neutro preferentemente líquido.
- No utilizar detergentes para lavandería que contengan suavizantes o blanqueadores.
- Se recomienda secar colgado.
- Si se utiliza secadora programar la temperatura más baja, la prenda secará rápidamente.
- Para asegurar un tiempo de vida más prolongado de la prenda, evite exponer la misma a altas temperaturas durante el proceso de secado.